


KQ6005



Kapasitive sensorer

KQ-3120NFPKG/2T/0,1M/US



- 1 Sensorflate
- 2 programmeringsknapper
- 3 LED



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm]	12,00
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	20,00 x 14,00 x 48,00

Applikasjon

Installasjon	deteksjon gjennom ikke-metallisk beholdervegg eller på bypassrør
Medier	tørr bulk materiale; væsker

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 17,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Måleprinsipp	Kapasitiv

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10,00



Kapasitive sensorer

KQ-3120NFPKG/2T/0,1M/US

Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	12,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	12,00 ± 10 %
Nøyaktighet/avvik		
Hysteresse	[X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-20,00...20,00
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM1 (4,8 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9 CDV	
SIO modus	ja	
Min. prosess syklus tid	[ms]	100,80
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	371
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 69K	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	3 V
	EN 55011	klasse B
Støtmotstand	EN 60068-2-27	30 g 6 sjokk / 11 ms halvsinus (x, y, z)
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	(10...55 Hz) / 1 mm amplitude, oscillasjonsperiode 5 min., 30 min. per akse ved resonans eller 55 Hz
MTTF	[ANN]	725,00
Ul godkjenning	Ta	-25...80 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
Mekaniske data		
Vekt	[g]	34,50
Hus	rektangulær	
Montering	kan monteres ikke-fluktende	
Dimensjoner	[mm]	20,00 x 14,00 x 48,00
Materialer	hus: PBT glassfiberforsterket; trykkeknapper: TPE-U; dekke: PC glassfiberforsterket	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Lær funksjon	ja	

KQ6005



Kapasitive sensorer

KQ-3120NFPKG/2T/0,1M/US

Elektronisk lås

ja

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.


Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,1 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling



4: OUT / IO-Link