

KT5001



Kapasitiv berøringssensor

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	Ø 100,00 / L = 11,00

Applikasjon

Driftsprinsipp	dynamisk
----------------	----------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00
Beskyttelsesklasse	III

KT5001



Kapasitiv berøringssensor

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	500,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		normalt åpen
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Lengde på utgangssignal	[ms]	300,00
Responstid		
Responstid	[ms]	35,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K; (på forsiden)
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	391,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	160,00
Dimensjoner	[mm]	Ø 100,00 / L = 11,00
Materialer		active side: PA Grilamid TR 90UV gjennomsiktig; hus: PC/ABS svart; Farget surround: PC/ABS grønn
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	8 x LED, rød
	drift	8 x LED, grønn
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		Surround i forskjellige farger
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

KT5001




Kapasitiv berøringssensor

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå