




Elektronisk nivå- og temperatursensor

LT0264B-B-00KSPKG/US

For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert.
Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene (se datablad).



- 1 alfanumerisk skjerm 4-sifret
- 2 status LED'er
- 3 programmeringsknapper
- 4 hus-tilkobling flat-pinners kontakt 6,3 mm DIN 46244
- 5 plassering av temperaturmåleelementet



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 4
Fabrikkinnstilling	2 svitsjeutgangsnivå (OUT1, OUT2); 2 svitsjeutganger temperatur (OUT3, OUT4); mineralolje
Probelengde L [mm]	264,00

Applikasjon

Medier	vannholdige kjølevæsker; Oljer; Vannbaserte medier; vann; medier som ligner på vann
Dielektrisk konstant av mediet	> 2
Kan ikke brukes til	ekstremt ledende medier; festende medier; granulater; bulk materiale; syrer; alkali
Tanktrykk [bar]	0,50; (ved montering med monteringsutstyr: E43001 - E43007, E43019)
Kjølemidler	
Mediumtemperatur [°C]	0,00...35,00; (med klimatiske rør E43100 35...65 °C)
Olje	
Mediumtemperatur [°C]	0,00...70,00
Medie temperatur kort tid [°C]	0,00...90,00; (< 1 h)



Elektronisk nivå- og temperatursensor

LT0264B-B-00KSPKG/US

Vann		
Mediumtemperatur	[°C]	0,00...35,00; (med klimatiske rør E43100 35...65 °C)
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 50,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	< 3,00
Måleprinsipp		Kapasitiv
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall digitale utganger: 4
Utganger		
Totalt antall utganger		4
Utgangssignal		koblingssignal; IO-Link
Elektrisk design		PNP/NPN
Antall digitale utganger		4
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		termisk, pulserende
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Fabrikkinnstilling		2 svitsjeutgangsnivå (OUT1, OUT2); 2 svitsjeutganger temperatur (OUT3, OUT4); mineralolje
Probelengde L	[mm]	264,00
Aktivt område A	[mm]	195
Inaktivt område I1 / I2	[mm]	53 / 16
Innstillingsområde		
Sett punkt SP	[mm]	25...190
Tilbakestill punkt rP	[mm]	20...195
I trinn av	[mm]	5
Referansepunkt OP	[mm]	69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF
Hysteres, OP	[mm]	2,00
Temperaturovervåking		
Måleområde	[°C]	-20,00...90,00
Sett punkt SP	[°C]	-19,50...90,00
Tilbakestill punkt rP	[°C]	-20,00...89,50
I trinn av	[°C]	0,50
Oppløsning på bytteutgang	[K]	0,50



Elektronisk nivå- og temperatursensor

LT0264B-B-00KSPKG/US

Nøyaktighet/avvik		
Målefeil	[X16]	± 5
Repeterbarhet		± 2
Oppløsning	[mm]	5
Temperaturovervåking		
Byttepunkts nøyaktighet	[K]	± 1,5
Oppløsning	[K]	0,50
Dynamisk respons T09	[s]	90,00
Programvare / programmering		
Alternativer for parameterinnstilling	hysteresese / vindu; normalt åpen / normal lukket; SP/rP posisjon; OP position; justering OP; Valg af medium; offset innstilling; Displayenhet; prosessverdioppdrag	
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
Profiler	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Prosessdata analog	4,00	
Behandle data binær	4,00	
Min. prosess syklus tid	[ms]	4,50
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	18
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	15 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	224,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	290,35
Dimensjoner	[mm]	Ø 16,00
Materialer	rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PP; PA; TPV	
Materiale (fuktede deler)	PP	
Displayer/driftselementer		
Display	Displayenhet	4 x LED, grønn (cm, inch, °C, °F)
	koblingsstatus	4 x LED, gul (OUT4...OUT1)
	målte verdier	alfanumerisk skjerm, 4-sifret
	parameterinnstilling	alfanumerisk skjerm, 4-sifret

LT8022



Elektronisk nivå- og temperatursensor

LT0264B-B-00KSPKG/US

Merknader


Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling



OUT1: Koblingsutgang IO-Link
OUT2...4: Koblingsutgang