


Magnetiske sensorer

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: ME5010

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	60,00; (referert til magnet M 4.0)
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M8 x 1,00 / L = 59,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	2,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	300,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	60,00; (referert til magnet M 4.0)
-----------------------	------------------------------------

Nøyaktighet/avvik

Hysteresis [X01]	1,00...10,00
Repeterbarhet [X01]	1,00



Magnetiske sensorer

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Støt / vibrasjonsmotstand		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M8 x 1,00 / L = 59,00
Gjengebetegnelse		M8 x 1,00
Materialer		messing forniklet; sensorflate: plast
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	4 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		
Koblinger: 1 x M8; koding: A		



Tilkobling

