




Sylindersensor for Clean Line-sylindre

MKR3000-BPKG/AS-510-TPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: MK5106

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 Sensorflate



Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	12,00 x 30,00 x 12,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	2,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	300,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet [mT]	3,00
Rejsehastighet [m/s]	< 5,00

Nøyaktighet/avvik

Hysteres [mm]	1,00
Repeterbarhet [mm]	0,10

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...75,00
---------------------------	----------------



Sylindersensor for Clean Line-sylindre

MKR3000-BPKG/AS-510-TPS

Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Støt / vibrasjonsmotstand	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniske data		
Sensorflate	front	
Sylindertyper	Clean Line-sylindre	
Dimensjoner [mm]	12,00 x 30,00 x 12,00	
Materialer	aluminium; plast	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling

