




## Sylindersensor for integrerte profilsylindre

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: MK5108 + E11799

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 Sensorflate



### Produktegenskaper

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Elektrisk design | PNP                   |
| Utgangsfunksjon  | normalt åpen          |
| Dimensjoner [mm] | 37,00 x 30,00 x 27,00 |

### Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...30,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | < 10,00          |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |
| Innkoblingsforsinkelsestid [ms]   | 2,00             |

### Utganger

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Elektrisk design                                 | PNP          |
| Utgangsfunksjon                                  | normalt åpen |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 2,00         |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 300,00       |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 5 000,00     |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja           |



## Sylindersensor for integrerte profilsylindre

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Type kortslutningsbeskyttelse    | pulsert                        |
| Overbelastningsbeskyttelse       | ja                             |
| <b>Deteksjonsområde</b>          |                                |
| Responsfølsomhet [mT]            | 3,00                           |
| Rejsehastighet [m/s]             | < 5,00                         |
| <b>Nøyaktighet/avvik</b>         |                                |
| Hysteres [mm]                    | 1,00                           |
| Repeterbarhet [mm]               | 0,10                           |
| <b>Driftsforhold</b>             |                                |
| Omgivelsestemperatur [°C]        | -25,00...75,00                 |
| Beskyttelse                      | IP 67                          |
| <b>Tester/godkjenninger</b>      |                                |
| EMC                              | EN 60947-5-2                   |
| Støt / vibrasjonsmotstand        | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| <b>Mekaniske data</b>            |                                |
| Sensorflate                      | front                          |
| Sylindertyper                    | integrerte profilsylindre      |
| Dimensjoner [mm]                 | 37,00 x 30,00 x 27,00          |
| Materialer                       | aluminium; plast               |
| <b>Displayer/driftselementer</b> |                                |
| Display                          | koblingsstatus 1 x LED, gul    |
| <b>Merknader</b>                 |                                |
| Antall i forpakning              | 1,00 stk.                      |

## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A



# MK5011



## Sylindersensor for integrerte profilsylindre

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

### Tilkobling

