




## Sylindersensor for integrerte profilsylindre

MKP3000-BPKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: MK5115 + E11801

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 Sensorflate



### Produktegenskaper

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Elektrisk design | PNP                   |
| Utgangsfunksjon  | normalt åpen          |
| Dimensjoner [mm] | 41,00 x 30,00 x 27,00 |

### Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...30,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | < 10,00          |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |
| Innkoblingsforsinkelsestid [ms]   | 2,00             |

### Utganger


|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Elektrisk design                                 | PNP          |
| Utgangsfunksjon                                  | normalt åpen |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 2,00         |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 300,00       |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 5 000,00     |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja           |



## Sylindersensor for integrerte profilsylindre

MKP3000-BPKG

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Type kortslutningsbeskyttelse                   | pulsert                        |
| Overbelastningsbeskyttelse                      | ja                             |
| <b>Deteksjonsområde</b>                         |                                |
| Responsfølsomhet [mT]                           | 3,00                           |
| Rejsehastighet [m/s]                            | < 5,00                         |
| <b>Nøyaktighet/avvik</b>                        |                                |
| Hysteres [mm]                                   | 1,00                           |
| Repeterbarhet [mm]                              | 0,10                           |
| <b>Driftsforhold</b>                            |                                |
| Omgivelsestemperatur [°C]                       | -25,00...75,00                 |
| Beskyttelse                                     | IP 67                          |
| <b>Tester/godkjenninger</b>                     |                                |
| EMC                                             | EN 60947-5-2                   |
| Støt / vibrasjonsmotstand                       | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| <b>Mekaniske data</b>                           |                                |
| Sensorflate                                     | front                          |
| Sylindertyper                                   | integrerte profilsylindre      |
| Dimensjoner [mm]                                | 41,00 x 30,00 x 27,00          |
| Materialer                                      | aluminium; plast               |
| <b>Displayer/driftselementer</b>                |                                |
| Display                                         | koblingsstatus 1 x LED, gul    |
| <b>Merknader</b>                                |                                |
| Antall i forpakning                             | 1,00 stk.                      |
| <b>Elektrisk tilkobling</b>                     |                                |
| Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> |                                |
| Tilkobling                                      |                                |



Lederfarger :  
 BN = brun  
 BU = blå  
 BK = svart