


Magnetisk felt immune sylinder sensor

MKU3000UBPKG/SC/US

utfasingsartikkel

Alternative artikler: MK5214

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 Sensorflate



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	48,00 x 18,00 x 28,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Magnetisk felt immun
Magnetisk felt immun	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 18,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	20,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	300,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	40,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet [mT]	3,00
-----------------------	------



Magnetisk felt immune sylinder sensor

MKU3000UBPKG/SC/US

Rejsehastighet	[m/s]	< 1,00
Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[mm]	1,50
Repeterbarhet	[mm]	0,10
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Støt / vibrasjonsmotstand		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	74,00
Sensorflate		front
Sylindertyper		pneumatiske sylindere
Dimensjoner	[mm]	48,00 x 18,00 x 28,00
Materialer		diecast zinc PTFE belagt
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

