


Sylinder sensor for tie-rod cylinder

MKZ3000-ANKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 Sensorflate



Produkttegenskaper

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	37,50 x 35,00 x 35,50

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	2,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	300,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet [mT]	3,00
Rejsehastighet [m/s]	< 5,00

Nøyaktighet/avvik

Hysteresis [mm]	1,00
Repeterbarhet [mm]	0,10

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse	IP 67


MK5035



Sylinder sensor for tie-rod cylinder

MKZ3000-ANKG

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Støt / vibrasjonsmotstand	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniske data		
Sensorflate	front	
Sylindertyper	styrestag-sylindre	
Dimensjoner	[mm]	37,50 x 35,00 x 35,50
Materialer	hus: plast; monteringsadapter: aluminium	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Tilkobling		



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart