


Sylindersensor for integrerte profilsylindre

MKP3000-ANKG/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: MK5113 + E11801

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 sensorflate



Produktegenskaper

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	41,00 x 30,00 x 27,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	2,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00



Sylindersensor for integrerte profilsylindre

MKP3000-ANKG/US

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	300,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet	[mT]	3,00
Rejsehastighet	[m/s]	< 5,00

Nøyaktighet/avvik

Hysteres	[mm]	1,00
Repeterbarhet	[mm]	0,10

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
Støt / vibrasjonsmotstand		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data

Sensorflate		front
Sylindertyper		integrerte profilsylindre
Dimensjoner	[mm]	41,00 x 30,00 x 27,00
Materialer		aluminium; plast

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A



MK5040



Sylindersensor for integrerte profilsylindre

MKP3000-ANKG/US

Tilkobling

