




Sylinder sensor for tie-rod cylinder

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 Sensorflate



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	30,00 x 30,00 x 23,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	2,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	300,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet [mT]	2,00
-----------------------	------

MK5048



Sylinder sensor for tie-rod cylinder

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Rejsehastighet	[m/s]	< 5,00
----------------	-------	--------

Nøyaktighet/avvik

Hysteres	[mm]	1,00
----------	------	------

Repeterbarhet	[mm]	0,10
---------------	------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...75,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Støt / vibrasjonsmotstand		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
---------------------------	--	--------------------------------

Mekaniske data

Sensorflate		front
-------------	--	-------

Sylindertyper		styrestag-sylindre; (Joucomatic)
---------------	--	----------------------------------

Dimensjoner	[mm]	30,00 x 30,00 x 23,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		aluminium; plast
------------	--	------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

