


M95008



Magnetisk sensor med to bryterpunkter for bremsediagnose

M9G4015PARKG/A/US



- 1: Lær posisjon maksimal
2: Lær posisjon minimum



Produktegenskaper		
Utgangsfunksjon		2 x normalt åpen
Dimensjoner	[mm]	Ø 30,00 / L = 117,00
Applikasjon		
Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Utganger		
Utgangsfunksjon		2 x normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	5,40
Minimum belastningstrøm	[mA]	2,00
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	0,5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	0,50
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Deteksjonsområde		
Måleområde	[mm]	17,00...32,00

M95008



Magnetisk sensor med to bryterpunkter for bremsediagnose

M9G4015PARKG/A/US

Nøyaktighet/avvik		
Hysteresse	[mm]	0,10
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...70,00
Beskyttelse		IP 20; IP 67; (stempelside: IP 20; kontakt side: IP 67)
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011 emisjon	klasse B
MTTF	[ANN]	349,00
UL godkjenning	UL Godkjenning nr.	C001
Mekaniske data		
Vekt	[g]	238,00
Dimensjoner	[mm]	Ø 30,00 / L = 117,00
Materialer		messing messing hvit bronsebelagt; stempel: rustfritt stål;; LED-vindu: PA
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	< 20,00
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	4 x 90° LED, rød OUT 1
	koblingsstatus	4 x 90° LED, gul OUT 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte		

M95008



Magnetisk sensor med to bryterpunkter for bremsediagnose

M9G4015PARKG/A/US

Tilkobling

