


Magnetiske sensorer

MFA3060-BPKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: MFS201

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	60,00; (referert til magnet M 4.0)
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00 / L = 50,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	2,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	300,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	60,00; (referert til magnet M 4.0)
-----------------------	------------------------------------

Nøyaktighet/avvik

Hysteresis [X01]	1,00...10,00
Repeterbarhet [X01]	1,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...75,00
---------------------------	----------------


MF5002



Magnetiske sensorer

MFA3060-BPKG

Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Støt / vibrasjonsmotstand	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniske data		
Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00 / L = 50,00	
Gjengebetegnelse	M12 x 1,00	
Materialer	messing forniklet; sensorflate: plast	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Tilkobling		



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart