




Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV0100/120VAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: N0030A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon

kortslutningsovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse [%] -10,00...10,00

Driftsspenning [V] < 120,00 AC

Antall kanaler 1

Utganger

Elektrisk design relé

Kontaktklassifisering 4 A, 250 V AC / 500 VA

Koblingsfrekvens AC [Hz] 10,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00

Beskyttelse IP 30

Beskyttelsesterminaler IP 20

Tester/godkjenninger

Godkjenning FM J.I. 4V3A1.AX (3610)

Sikkerhetsklassifisering

Betegnelse i beskyttelsesvurdering egensikkerhet

Spennning [V] < 13,4

Strøm [mA] < 18,5

Strøm [mW] < 62



Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV0100/120VAC

[Ex ia] IIC betegnelse	[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB betegnelse	[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC induktans	1mH / 3mH
[Ex ia] IIB induktans	90mH
[Ex ia] IIC kapasitans	390nF / 345nF
[Ex ia] IIB kapasitans	660nF

Mekaniske data

Hus	hus for DIN-skinne monteret
Dimensjoner [mm]	75,00 x 55,00 x 110,00

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	LED, rød
	drift	LED, grønn


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilkobling



- 1: Trådovertvåking#
 2: Utgangsfunksjon
 3: Relais