


Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV0201 230VAC,RL

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: N0033A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon kortslutningsovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse [%] -15,00...10,00

Driftsspenning [V] < 230,00 AC

Antall kanaler 2

Utganger

Elektrisk design relé

Kontaktclassificering 5 A, 250 V AC / 100 VA

Koblingsfrekvens AC [Hz] 20,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00

Beskyttelse IP 30

Beskyttelsesterminaler IP 20

Tester/godkjenninger

Godkjenning PTB Ex-95.C.2142X



Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV0201 230VAC,RL

Sikkerhetsklassifisering		
Betegnelse	i beskyttelsesvurdering egensikkerhet	
Spenning [V]	< 11	
Strøm [mA]	< 26	
Strøm [mW]	< 72	
[Ex ia] IIC betegnelse	[EEx ia] IIC	
[Ex ia] IIB betegnelse	[EEx ia] IIB	
[Ex ib] IIC betegnelse	[EEx ib] IIC	
[Ex ib] IIB betegnelse	[EEx ib] IIB	
[Ex ia] IIC induktans	1mH / 2mH / 5mH	
[Ex ia] IIB induktans	1mH / 2mH / 5mH	
[Ex ia] IIC induktans	46mH	
[Ex ib] IIB induktans	170mH	
[Ex ia] IIC kapasitans	567nF / 581nF / 483nF	
[Ex ia] IIB kapasitans	2,5µF / 2,2µF / 1,8µF	
[Ex ib] IIC kapasitans	2,5µF	
[Ex ib] IIB kapasitans	15µF	


Mekaniske data		
Hus	hus for DIN-skinne monterer	
Dimensjoner [mm]	102,00 x 22,00 x 107,00	

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	LED, grønn
	Funksjon	2 x LED, rød

Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling		
terminaler: 15 x ...2,5 mm ²		

Tilkobling		
------------	--	--



- 1: sensor 1
 2: sensor 2
 3: Relais 1
 4: Relais 2
 lenke 4-5 / 1-2 = uten trådbruddovervåking