




T-spor sylinder sensor

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: MK5106 + E11796

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 Sensorflate



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	14,00 x 12,00 x 19,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	2,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	150,00



T-spor sylinder sensor

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Koblingsfrekvens DC	[Hz]	5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Deteksjonsområde		
Responsfølsomhet	[mT]	2,00
Rejsehastighet	[m/s]	< 5,00
Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[X01]	1,00
Repeterbarhet	[X01]	0,10
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Støt / vibrasjonsmotstand	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniske data		
Sensorflate	front	
Sylindertyper	trapesformede sporsylindere	
Dimensjoner	[mm]	14,00 x 12,00 x 19,00
Materialer	aluminium; plast	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8; koding: A



MK5022



T-spor sylinder sensor

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Tilkobling

