

MK5023




Magnetisk felt immune cylinder sensor

MKU3000UBPKG/US

utfasingsartikkel

Alternative artikler: MK5214

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 Sensorflats



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	48,00 x 18,00 x 28,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Magnetisk felt immun
Magnetisk felt immun	ja

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 18,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	20,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	300,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	40,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet	[mT]	3,00
------------------	------	------



Magnetisk felt immune sylinder sensor

MKU3000UBPKG/US

Rejsehastighet	[m/s]	< 1,00	
Nøyaktighet/avvik			
Hysteres	[mm]	1,50	
Repeterbarhet	[mm]	0,10	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...75,00	
Beskyttelse		IP 67	
Tester/godkjenninger			
EMC	EN 60947-5-2		
Støt / vibrasjonsmotstand	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)		
Mekaniske data			
Vekt	[g]	74,60	
Sensorflate		front	
Sylindertyper		pneumatiske sylindere	
Dimensjoner	[mm]	48,00 x 18,00 x 28,00	
Materialer		diecast zinc	
Displayer/driftselementer			
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul	
	drift	1 x LED, grønn	
Merknader			
Antall i forpakning	1,00 stk.		

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

