


Sylindersensor for integrerte profilsylindre

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 Sensorflate



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	37,00 x 30,00 x 27,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	2,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	300,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja



Sylindersensor for integrerte profilsylindre

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Deteksjonsområde		
Responsfølsomhet	[mT]	2,00
Rejsehastighet	[m/s]	< 5,00
Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[mm]	1,00
Repeterbarhet	[mm]	0,10
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Støt / vibrasjonsmotstand		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniske data		
Sensorflate		front
Sylindertyper		integrerte profilsylindre; (Joucomatic)
Dimensjoner	[mm]	37,00 x 30,00 x 27,00
Materialer		aluminium; plast
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

