




Induktiv NAMUR-sensor

IEA2001-N/6m PPU

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: NE5012

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Utgangsfunksjon		normalt lukket
Sensorrekkevidde	[mm]	1,00
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M8 x 1,00 / L = 30,00

Elektriske data

Nominell spenning DC	[V]	8,20; (1k Ω)
Forsyningsspenning DC	[V]	5,00...25,00
Strømforbruk	[mA]	< 1,00; (deaktivert; ledende: > 2,1)

Utganger

Utgangsfunksjon		normalt lukket
Maks. kabel motstand	[Ω]	50,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	2 000,00

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde	[mm]	1,00
------------------	------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

Støt / vibrasjonsmotstand		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
---------------------------	--	--------------------------------

Sikkerhetsklassifisering

Maks. intern kapasitans	[nF]	80,00
Maks. intern induktans	[μ H]	110,00

Mekaniske data

Hus		gjenget type
Montering		kan monteres innfelt
Dimensjoner	[mm]	M8 x 1,00 / L = 30,00
Gjengetegnelse		M8 x 1,00

NE5007



Induktiv NAMUR-sensor

IEA2001-N/6m PPU

Materialer	messing forniklet; PBT
------------	------------------------

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BU =	brun
	blå