


MN202S



Magnetisk kodede sensorer

MN14005-AKOG/AS



- 1 sensor
2 kodet mål



Produktegenskaper

Utgangsfunksjon	2 x normalt åpen; (potensial-fri)
Sensorrekkevidde [mm]	5,00; (med definert aktuator)
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	36,00 x 13,00 x 26,00

Applikasjon

Design	kodet mål
Type drift	permanent drift

Elektriske data

Driftsspenning [V]	24,00 DC
Nominell isolasjonsspenning_ [V]	60,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei
Indre motstand (Ri) [Ω]	10,00; (1 W)

Utganger

Utgangsfunksjon	2 x normalt åpen; (potensial-fri)
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	50,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	150,00
Utdata	Grensesnitt Type A
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Maks. kapasitiv belastning CL_max [nF]	20

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	5,00; (med definert aktuator)
Sikker utkoblingsavstand [mm]	15,00



Magnetisk kodede sensorer

MN14005-AKOG/AS

Responstid		
Responstid på sikkerhetsforespørsel	[ms]	10,00
Maks. fall tid	[ms]	0,10
Maks. lag tid inkl. sprette	[ms]	0,60
Driftsforhold		
Bruksområder	klasse C til EN 60654-1 værbestandig applikasjon	
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Merknad om omgivelsestemperatur	operativ levetid ≤ 87600 h	
Omgivelsestemperatur	[°C]	10,00...40,00
Merknad om omgivelsestemperatur	operativ levetid ≤ 175200 h	
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	raskt: 5...95 %; permanent: 5...70 %
Lufttrykk	[kPa]	80,00...106,00
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Saltspray		nei
Beskyttelse		IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger		
EMC	IEC 60947-5-1	
Støtmotstand	EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	IEC 60068-2-6	10 g (10...55 Hz)
Sikkerhetsklassifisering		
Oppdragstid TM	[h]	≤ 175200
Oppdragstid TM (ekstra indikasjon)		20 år
B10D	20.000.000; (uten last; på maks. belastning DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	114,50
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	36,00 x 13,00 x 26,00
Materialer		PA
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	0,80...2,00
Tilbehør		
Varer som leveres		kodet mål
		dekkhetter: 4
Merknader		
Merknader	I forbindelse med en G150xS / AC4x2S type evalueringsenhet er det mulig å nå opp til PL e (ISO 13849-1) eller SIL cl 3 (IEC 62061)	
Antall i forpakning		1,00 stk.

MN202S



Magnetisk kodede sensorer


MN14005-AKOG/AS

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling



1: sikkerhetsrelatert logisk enhet