




Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV0201 200VAC,RL

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon kortslutningsovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse [%] -15,00...10,00

Driftsspenning [V] < 200,00 AC

Antall kanaler 2

Utganger

Elektrisk design relé

Kontaktklassifisering 5 A, 250 V AC / 100 VA

Koblingsfrekvens DC [Hz] 20,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00

Beskyttelse IP 30

Beskyttelsesterminaler IP 20

Tester/godkjenninger

Godkjenning PTB Ex-95.C.2142X

Sikkerhetsklassifisering

Betegnelse i beskyttelsesvurdering egensikkerhet

Spenning [V] < 11

Strøm [mA] < 26



Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV0201 200VAC,RL

Strøm	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC betegnelse		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB betegnelse		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC betegnelse		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB betegnelse		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC induktans		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB induktans		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIC induktans		46mH
[Ex ib] IIB induktans		170mH
[Ex ia] IIC kapasitans		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB kapasitans		2,5µF / 2,2µF / 1,8µF
[Ex ib] IIC kapasitans		2,5µF
[Ex ib] IIB kapasitans		15µF

Mekaniske data

Hus	hus for DIN-skinne monteret
Dimensjoner	[mm] 102,00 x 22,00 x 107,00

Displayer/driftelementer

Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	LED, grøn
	Funksjon	2 x LED, rød


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: 15 x ...2,5 mm²

Tilkobling



- 1: sensor 1
 2: sensor 2
 3: Relais 1
 4: Relais 2
 lenke 4-5 / 1-2 = uten trådbruddovervåking