




Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV0203 20-30VDC, OK 200Hz

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: N0532A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon kortslutningsovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse [%] -15,00...20,00

Driftsspenning [V] 20,00...30,00 DC

Antall kanaler 2

Utganger

Elektrisk design optokobler

Koblingsfrekvens DC [Hz] 200,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00

Beskyttelse IP 30

Beskyttelsesterminaler IP 20

Tester/godkjenninger

Godkjenning PTB Ex-95.C.2143X

Sikkerhetsklassifisering

Betegnelse i beskyttelsesvurdering egensikkerhet



Svitsjeforsterkere for NAMUR sensorer

NV0203 20-30VDC, OK 200Hz

Spennning	[V]	< 11
Strøm	[mA]	< 26
Strøm	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC betegnelse		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB betegnelse		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC betegnelse		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB betegnelse		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC induktans		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB induktans		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIC induktans		46mH
[Ex ib] IIB induktans		170mH
[Ex ia] IIC kapasitans		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB kapasitans		2,5µF / 2,2µF / 1,8µF
[Ex ib] IIC kapasitans		2,5µF
[Ex ib] IIB kapasitans		15µF

Mekaniske data

Hus	hus for DIN-skinne monterer
Dimensjoner	[mm] 102,00 x 22,00 x 107,00

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	LED, grønn
	Funksjon	2 x LED, rød


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: 15 x ...2,5 mm²

Tilkobling



- 1: sensor 1
 2: sensor 2
 3: Utgang 1
 4: Utgang 2
 lenke 4-5 / 1-2 = uten trådbruddovervåking