


Induktiv NAMUR-sensor

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produkttegenskaper

Utgangsfunksjon	normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm]	1,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M8 x 1,00 / L = 30,00

Elektriske data

Nominell spenning DC [V]	8,20; (1k Ω)
Forsyningsspenning DC [V]	5,00...25,00
Strømforbruk [mA]	< 1,00; (deaktivert; ledende: > 2,1)

Utganger

Utgangsfunksjon	normalt lukket
Maks. kabel motstand [Ω]	50,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	2 000,00

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	1,00
-----------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

Støt / vibrasjonsmotstand	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
---------------------------	--------------------------------

Sikkerhetsklassifisering

Maks. intern kapasitans [nF]	80,00
Maks. intern induktans [μ H]	110,00

Mekaniske data

Hus	gjenget type
Montering	kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm]	M8 x 1,00 / L = 30,00
Gjengebetegnelse	M8 x 1,00
Materialer	messing forniklet; PBT

Tilbehør

Varer som leveres	låsennetter:: 2
-------------------	-----------------

NE5009



Induktiv NAMUR-sensor

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BU =	brun
	blå