




Induktiv NAMUR-sensor

IFA2004-N/Sonderkabel

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: NF5008

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Utgangsfunksjon	normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm]	4,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00 / L = 30,00

Elektriske data

Tilkobling til koblingsforsterkere	ja
Svitsjeforsterkere	kobling til koblingsforsterkere NV0100, NV0200 eller andre godkjente koblingsforsterkere med maks. verdier: $U = 15\text{ V}$ / $I = 50\text{ mA}$ / $P = 180\text{ mW}$
Nominell spenning DC [V]	8,20; (1k Ω)
Forsyningsspenning DC [V]	5,00...25,00
Strømforbruk [mA]	< 1,00; (deaktivert; ledende: > 2,1)

Utganger

Utgangsfunksjon	normalt lukket
Maks. kabel motstand [Ω]	50,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	400,00

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	4,00
-----------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [$^{\circ}\text{C}$]	-20,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

Støt / vibrasjonsmotstand	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
---------------------------	--------------------------------

Sikkerhetsklassifisering

Maks. intern kapasitans [nF]	230,00
Maks. intern induktans [μH]	120,00

Mekaniske data

Hus	gjenget type
-----	--------------

NF5024



Induktiv NAMUR-sensor

IFA2004-N/Sonderkabel

Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,00 / L = 30,00
Gjengetegnelse		M12 x 1,00
Materialer		messing forniklet; PBT

Tilbehør

Varer som leveres		låsennetter:: 2
-------------------	--	-----------------


Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Tilkobling



BN = Lederfarger :
BU = brun
 blå