


Mottaker for gjennomgående strålesensor

O7E-HNKG/0,20M/AS



mottaker i øvre linse



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	10,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert


Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	0,00...1,50
Rekkevidde justerbar	nei
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde



Mottaker for gjennomgående strålesensor

O7E-HNKG/0,20M/AS

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[ANN]	1 077,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	14,40
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	20,30 x 15,00 x 9,00
Materialer		PA
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht UL
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm ²		
Koblinger: 1 x M8; koding: A; låse: snap-fit		
		
Tilkobling		
