




Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Elektrisk design	NAMUR
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm]	1,50
Hus	syindrisk
Dimensjoner [mm]	Ø 6,50 / L = 30,00

Elektriske data

Tilkobling til koblingsforsterkere	ja
Svitsjeforsterkere	kobling til koblingsforsterkere NV0100, NV0200 eller andre godkjente koblingsforsterkere med maks. verdier: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Nominell spenning DC [V]	8,20; (1kΩ)
Forsyningsspenning DC [V]	5,00...25,00
Strømforbruk [mA]	< 1,00; (deaktivert; ledende: > 2,1)

Utganger

Elektrisk design	NAMUR
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Maks. kabel motstand [Ω]	50,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	1,50
-----------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...60,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

Godkjenning	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Støt / vibrasjonsmotstand	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Sikkerhetsklassifisering

Maks. intern kapasitans [nF]	80,00
Maks. intern induktans [μH]	110,00

Mekaniske data

Hus	syindrisk
Montering	kan monteres innfelt

NT5010



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

Dimensjoner	[mm]	Ø 6,50 / L = 30,00
Materialer		messing forniklet; PBT


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BU =	brun
	blå