


O2M211



Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/170/M



Produktegenskaper

Bildeoppløsning	[px]	640,00 x 480,00
Blendervinkel [°]	[°]	170,00 x 117,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Skjernet kabel
Applikasjon	Integrert speilfunksjon

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	12,00...32,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 280,00; (med linseoppvarming)
Overspenningsbeskyttelse		ja
Bildesensor		¼" 4:3 VGA CMOS-bildesensor farge
Slå på toppstrøm	[mA]	1 000,00



Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Slå på topp gjeldende varighet	[ms]	2,00
--------------------------------	------	------

Utganger

Videoutgang	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
-------------	--

Deteksjonsområde

Synsfeltstørrelse	[mm]	Driftsavstand [m]	synsfelt [m]		
		1	22,86 x 3,26		
		2	45,72 x 6,53		
		3	68,58 x 9,79		
		4	91,44 x 13,05		
		5	114,30 x 16,32		
Bildeoppløsning	[px]	640,00 x 480,00			
Blendervinkel [°]	[°]	170,00 x 117,00			
Lysfølsomhet	[LUX]	< 0,05			
Dynamikkområde	[dB]	> 80,00			

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K

Tester/godkjenninger

EMC	DIN EN 61000-6-4	industrielle miljøer
	DIN EN 61000-6-2	industrielle miljøer
	UN-ECE R10	
Støtmotstand		50 g
Vibrasjonsmotstand	Frekvensområde 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms
	PSD (g ² /Hz)	0,04...0,1
Saltspraytest	IEC 60068-5-52	

Mekaniske data

Vekt	[g]	301,70
Dimensjoner	[mm]	Ø 55,00 / L = 52,00
Materialer		hus: PC/ABS; frontlinse: polyamid glassfiberforsterket

Tilbehør

Varer som leveres	Monteringssett:, E2M210
	skruer: 2 x M6 x 20
	skiver
	Mutter: 2 x M6, selvlåsende
	glisikker støtpute

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------




Analogt kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, beskyttet; skjerm tilkoblet

Koblinger: 1 x M16; koding: A; Skjermet forbindelseskabel: true



1	koaksial kabelkjerne videosignal
2	koaksialskjerm video jord
3	U+
4	0 V