


Objektgjenkjenningssensor

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A



- 1 linse
2 Belysningsenhet



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Bildeoppløsning [px]	1 280,00 x 960,00
Maks. lesehastighet [Hz]	40,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 300,00; (24V DC; med svitsjeutganger: < 600 mA)
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys



Objektgjenkjenningssensor

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A

Bølgelengde	[nm]	850,00			
Bildesensor		CMOS-bildesensor svart/hvit			
Innganger / utganger					
Antall innganger og utganger		Antall digitale innganger: 1; Antall digitale utganger: 2			
Innganger					
Utløser		ekstern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; intern			
Antall digitale innganger		1			
Utganger					
Elektrisk design		PNP/NPN; (parameteriserbar)			
Antall digitale utganger		2; (konfigurerbar)			
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC		[V]	1,00		
Maks. gjeldende belastning per utgang		[mA]	100,00		
Beskyttelse mot kortslutning		ja			
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert			
Overbelastningsbeskyttelse		ja			
Deteksjonsområde					
Synsfeltstørrelse	[mm]	Driftsavstand	synsfelt		
		35	25 x 19		
		300	184 x 138		
		500	304 x 228		
		1000	604 x 453		
		1500	904 x 678		
		2000	1204 x 903		
		2500	1504 x 1128		
Driftsavstand	[mm]	> 35,00			
Bildeoppløsning	[px]	1 280,00 x 960,00			
Linsetype		Vidvinkel			
Maks. lesehastighet		[Hz]	40,00		
Programvare / programmering					
Alternativer for parameterinnstilling		via PC med ifm Vision Assistant			
Grensesnitt					
Grensesnitt for kommunikasjon		Ethernet			
Ethernet					
Antall Ethernet-grensesnitt		1			
Transmisjonstandard		10Base-T; 100Base-TX			
Overføringshastighet		10 MBit/s; 100 MBit/s			
Protokoll		TCP/IP; PROFINET			
Fabrikkinnstilling		IP-adresse: 192.168.0.69			
		delnettverksmaske: 255.255.255.0 (Class C)			
		gatewayens IP-adresse: 192.168.0.201			
		MAC-adresse: se typeskilt			
Brukstype		parameterinnstilling; dataoverføring			



Objektgjenkjenningssensor

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	4 000,00
Beskyttelse		IP 65
Grad av tilsmussing_		2,00

Tester/godkjenninger		
EMC	EN IEC 61000-6-4 stråling av interferens	industrielle miljøer
	EN IEC 61000-6-2 immunitet	industrielle miljøer
Støtmotstand	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Fotobiologisk sikkerhet	fritatt fra gruppe; (EN 62471)	
Elektrisk beskyttelse	EN IEC 61010-2-201	strømforsyning kun fra PELV-kretser

Mekaniske data		
Vekt	[g]	614,60
Dimensjoner	[mm]	45,00 x 45,00 x 86,00
Materialer	hus: diecast zinc pulverlakkert; frontlinse: Gorillaglas; LED-vindu: PC; trykknapp: POM	
Tetningsmateriale	FKM	

Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	2 x LED, grønn
	Funksjon	2 x LED, gul
	Multifunksjonsknapp	2 x LED, grønn/gul
Driftselementer	1	Multifunksjonsknapp

Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)	Monteringstilbehør	
	Beskyttende ruter	

Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling - Ethernet

Koblinger: 1 x M12; koding: D; Støpt kropp: rustfritt stål; Forsegling: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-




Objektgjenkjenningssensor

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A

Elektrisk tilkobling - forsyning

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål:



1	U+
2	Triggerinngang
3	0 V
4	Koblingsutgang 1 konfigurierbar
5	Koblingsutgang 2 konfigurierbar / triggerutgang med utvendig belysning