


O6S300



Gjennomgående strålesensorsender

O6S-00KG



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	11,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse		III
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	633,00

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	< 10,00
Maks. lysfleck diameter	[mm]	300,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	2 600,00
UL godkjenning	UL Godkjenning nr.	E004


O6S300



Gjennomgående strålesensorsender

O6S-00KG


Mekaniske data		
Vekt	[g]	76,40
Hus		rektangulær
Materialer		hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); plast: PPSU; Forsegling: EPDM
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	1,00; (skruer)
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,25 mm ²		
Tilkobling		



BN = Lederfarger :
BU = brun
 blå

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf



x: avstand [mm]

y: overflødig forsterkningfaktor