



Reflekterende sensor

OCP-CPKG/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O5P500

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	polarisasjonsfilter
Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		komplementære
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,90
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1 500,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert



Reflekterende sensor

OCP-CPKG/US-100

Overbelastningsbeskyttelse	ja
----------------------------	----

Deteksjonsområde	
------------------	--

Rekkevidde [m]	< 5,00
Rekkevidde justerbar	ja
Maks. lysfleck diameter [mm]	130,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde
Polariseringsfilter tilgjengelig	ja

Driftsforhold	
---------------	--

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...60,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger	
----------------------	--

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data	
----------------	--

Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	49,00 x 15,00 x 42,00
Materialer	diecast zinc
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer		
---------------------------	--	--

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	Funksjon	1 x LED, gul blinkende

Tilbehør	
----------	--

Varer som leveres	skrujern
-------------------	----------

Merknader	
-----------	--

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling	
----------------------	--


Koblinger: 1 x M12; koding: A



Reflekterende sensor

OCP-CPKG/US-100

Tilkobling



Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

