



Reflekterende sensor

OCPGHNKG/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor
-------------------	----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 80,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	660,00


Utganger

Elektrisk design		NPN
Utgangsfunksjon		light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,00
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang	[mA]	100,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja



Reflekterende sensor


OCPGHNKG/US-100

Deteksjonsområde		
Rekkevidde	[m]	< 1,50; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Rekkevidde justerbar		ja
Maks. lyspunkt bredde	[mm]	13,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		Rekkevidde
Responstid		
Responstid	[s]	0,50
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...55,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	49,00 x 15,00 x 42,00
Materialer		diecast zinc
Linsemateriale		PMMA
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		skrujern
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		
		

Reflekterende sensor

OCPGHNKG/US-100

Tilkobling



2	Funksjon sjekk utgang
5	Eingang "External Teach"

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

