



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-DNKG/US



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	8,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	mørk-på-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	< 8,00
Rekkevidde justerbar	nei

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 67; (i forbindelse med en tilsvarende kontakt)



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-DNKG/US

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	1 320,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	14,40
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 44,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		hus: ABS
Linsemateriale		PMMA
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

