




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-HPKG/US100



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	10,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	624,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	< 20,00
Rekkevidde justerbar	nei

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
---------------------------	----------------



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-HPKG/US100

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger	
----------------------	--

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	1 067,00

Mekaniske data	
----------------	--

Vekt [g]	49,70
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 60,00
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer	
---------------------------	--

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør	
----------	--

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------

Merknader	
-----------	--

Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
----------------------	--

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling	
------------	--

