


Fiberoptisk forsterker

OBF-FNKG/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OBF500

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 montering på DIN-skinne
 2 10: Innstilling trykknapp
 mottaker i øvre linse
 sender i nedre linse

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	35,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	500,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert



Fiberoptisk forsterker

OBF-FNKG/US-100

Overbelastningsbeskyttelse	ja
----------------------------	----

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]	0,00...1,00; (Gjennomstrålesensor)
Rekkevidde [mm]	0,00...50,00; (Sensor for diffus refleksjon)
Rekkevidde justerbar	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	36,00 x 15,00 x 60,00
Materialer	PPE endret

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	usikker sone	1 x LED, rød

Merknader

Merknader	light-on-modus tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med gjennomstråling
	tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon
	mørk-på-modus tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for gjennomgående fiberoptikk
	tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon
	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Fiberoptisk forsterker

OBF-FNKG/US-100

Tilkobling

