



Fotoelektrisk avstandssensor

OGDLFNKG/IO-Link/US



- 1 mottakende element
- 2 sendeelement
- 3 alfanumerisk skjerm , 3-sifret
- 4 programmeringsknapper



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Laserbeskyttelsesklasse	1
Hus	rektangulær med M18-gjenger

Applikasjon

Applikasjon	[m]	0,03...1,50
-------------	-----	-------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk	[mA]	< 75,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	650,00
Typ. levetid	[h]	50 000,00

Utganger

Elektrisk design		NPN
Utgangsfunksjon		2 x normalt åpen / normalt lukket; (parameteriserbar)
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00; (per utgang)
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Maks. lyspunkt bredde	[mm]	5,00
Maks. lyspunkt bredde	[mm]	5,00



Fotoelektrisk avstandssensor

OGDLFNKG/IO-Link/US

Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde	
Bakgrunn undertrykkelse [m]	0,03...20,00	
Måle - / innstillingsområde		
Måleområde [m]	0,03...1,50	
Samplingsfrekvens [Hz]	33,00	
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
Profiler	Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Prosessdata analog	2,00	
Behandle data binær	2,00	
Min. prosess syklus tid [ms]	6,00	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	925
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00	
Merknad om omgivelsestemperatur	I omgivelsestemperaturer < -10 °C er det nødvendig med oppvarmingstid.	
	Laseren er av.	
Lagringstemperatur [°C]	-30,00...80,00	
Beskyttelse	IP 65; IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Laserbeskyttelsesklasse	1	
Merknader om laserbeskyttelse	Forsiktighet:	laserlys
	laser klasse:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Samsvarer med 21 CFR 1040 med unntak av avvik i Henhold Til Laser Notice no. 50, dater juni 2007.
MTTF [ANN]	171,00	
Mekaniske data		
Vekt [g]	205,00	
Hus	rektangulær med M18-gjenger	
Dimensjoner [mm]	61,70 x 22,50 x 45,20	
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00	
Materialer	hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; frontlinse: glass	
Linsejustering	sidelinse	



Fotoelektrisk avstandssensor

OGDLFNKG/IO-Link/US


Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
		1 x alfanumerisk skjerm, 3-sifret

Tilbehør	
Varer som leveres	låsemuttere:: 2


Merknader	
Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling



- 2: OUT2: Koblingsutgang
- 4: OUT1: Koblingsutgang eller IO-Link
- 5: IN1: Laser På / Av



Fotoelektrisk avstandssensor

OGDLFNKG/IO-Link/US

Andre data		
Parameter	Innstillingsområde	Fabrikkinnstilling
Uni	cm, inch	cm
OU1	Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF	Hno
SP1 [cm]	3...150	150
nP1 [cm]	3...150	20
FSP1 [cm]	3...150	25
OU2	Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF	Hno
SP2 [cm]	3...150	3
nP2 [cm]	3...150	30
FP2 [cm]	3...150	35
dS1 [s]	0...0,1...5	0
dr1 [s]	0...0,1...5	0
dS2 [s]	0...0,1...5	0
dr2 [s]	0...0,1...5	0
dFo [s]	0...0,1...5	0,1
dIS	ON / OFF	ON

Repeterbarhet 6 σ

	Analyse av de målte verdiene	
avstand	bakgrunn (hvit 90% remisjon)	svart (6 %...90% remisjon)
25 mm	8,0 mm	15,0 mm
750 mm	8,0 mm	15,0 mm
1500 mm	20,0 mm	60,0 mm
Verdiene gjelder på		
Overflødig lys på objektet	< 10 klx	
konstant omgivelsesforhold	23 °C / 960 hPa	
minimum strøm-på tid i minutter	15	

Fotoelektrisk avstandssensor


OGDLFNKG/IO-Link/US

Diagrammer og grafer



- a: sensor
- b: gjenstand
- c: bakgrunn
- x: avstandssensor/objekt [mm]
- y: min. avstand objekt/bakgrunn [mm]

hysteresekurve for avstandsmåling



- x: avstandssensor/objekt [mm]
- y: min. avstand objekt/bakgrunn [mm]
- 1 = bakgrunn (svart 6% remisjon)
- 2 = Hvit bakgrunn (90 % remisjon)