




Gjennomgående laser strålesensorsender

OGSLOOKG/US100



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Laserbeskyttelsesklasse	1
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	13,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	655,00
Typ. levetid [h]	50 000,00

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 2,00
Rekkevidde justerbar	nei
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm]	0,50; (2 m)
Maks. lysfleck diameter [mm]	5,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-10,00...60,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
Laserbeskyttelsesklasse	1



Gjennomgående laser strålesensorsender

OGSLOOKG/US100

Merknader om laserbeskyttelse	Forsiktighet:	laserlys
	laser klasse:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Samsvarer med 21 CFR 1040 med unntak av avvik i Henhold Til Laser Notice no. 50, datert juni 2007.
MTTF	[ANN]	1 018,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	64,00
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 72,00
Gjengetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; EPDM
Linsemateriale		PMMA

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
---------	-------	----------------

Tilbehør

Varer som leveres		låsenumrere:: 2
-------------------	--	-----------------

Merknader

Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

