




Sensor for diffus refleksjon

OGT-FPKG/2M



- 1 programmeringsknapper
2 LED 4 x 90°



Produkttegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	25,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	624,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	150,00; (200 (...60 °C))
Koblingsfrekvens DC [Hz]	2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde


Rekkevidde [mm]	2,00...800,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
Fabrikkinnstilling	light-on-modus
Innstillingsområde [mm]	150,00...800,00
Rekkevidde justerbar	ja



Sensor for diffus refleksjon

OGT-FPKG/2M

Maks. lysfleck diameter	[mm]	66,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[ANN]	473,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	136,30
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 80,40
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Linsemateriale		PMMA
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Lær funksjon		ja
Elektronisk lås		ja
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Tilkobling		



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå



Sensor for diffus refleksjon

OGT-FPKG/2M

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

