


Sensor for diffus refleksjon

OGT-HPKG/US



- 1 potensiometer
mottaker i øvre linse
sender i nedre linse



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	20,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	645,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [mm]	10,00...400,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
Innstillingsområde [mm]	70,00...400,00
Rekkevidde justerbar	ja
Maks. lysfleck diameter [mm]	25,00



Sensor for diffus refleksjon

OGT-HPKG/US

Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde
------------------------------------	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 65; (i forbindelse med en tilsvarende kontakt)

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	901,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	14,80
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 44,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		hus: ABS
Linsemateriale		PMMA

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Driftselementer		potensiometer

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A

**Tilkobling**