

Sensor for diffus refleksjon

OGT-FPKG/6M



- 1 programmeringsknapper
2 LED 4 x 90°



Produkttegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	25,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	150,00; (200 (...60 °C))
Koblingsfrekvens DC [Hz]	2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [mm]	2,00...800,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
Fabrikkinnstilling	light-on-modus
Innstillingsområde [mm]	150,00...800,00
Rekkevidde justerbar	ja
Maks. lysfleck diameter [mm]	66,00



Sensor for diffus refleksjon

OGT-FPKG/6M

Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde
------------------------------------	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	473,00

Mekaniske data

Vekt [g]	255,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 80,40
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftelementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Lær funksjon		ja
Elektronisk lås		ja

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------


Merknader

Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå



Sensor for diffus refleksjon

OGT-FPKG/6M

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

