




Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys; grønt lys; blått lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Applikasjon	fargegjenkjenning; retro-reflekterende operasjon; diffus refleksjon operasjon
-------------	---


Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...30,00 DC; (Maks. rest rippel: 5 Vss)
Strømforbruk [mA]	80,00
Beskyttelsesklasse	II
Type av lys	rødt lys; grønt lys; blått lys



Fargesensor


ODC-MPKG/US-100

Typ. levetid	[h]	100 000,00	
Referansetemperatur for levetid	[°C]	25,00	
Utganger			
Elektrisk design		PNP	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,00	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00	
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	300,00	
Deteksjonsområde			
Rekkevidde	[m]	0,10...0,25; (retro-reflekterende operasjon)	
Rekkevidde	[mm]	< 12,50; (diffus refleksjon operasjon ± 2)	
Maks. lyspunkt bredde	[mm]	2,00	
Maks. lyspunkt bredde	[mm]	4,00	
Lyspunkt dimensjoner refererer til		Rekkevidde	
Responstid			
Responstid	[s]	< 2,50	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...55,00	
Beskyttelse		IP 67	
Maks. immunitet mot ytre lys	[klx]	20,00	
Tester/godkjenninger			
EMC	EN 60947-5-2		
Mekaniske data			
Hus		rektangulær	
Dimensjoner	[mm]	53,00 x 30,00 x 80,00	
Materialer		diecast zinc	
Linsemateriale		glass	
Displayer/driftselementer			
Display	drift	1 x LED, grønn	
	Funksjon	1 x LED, gul	
Merknader			
Antall i forpakning	1,00 stk.		
Elektrisk tilkobling			
Koblinger: 1 x M12; koding: A			
			

Fargesensor

ODC-MPKG/US-100

Tilkobling



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |