




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-HPKG/6M



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	10,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	150,00; (200 (...60 °C))
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	< 20,00
Rekkevidde justerbar	nei

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-HPKG/6M

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	1 067,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	275,80
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 68,60
Gjengetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM
Linsemateriale		PMMA
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Tilkobling		



BK = Lederfarger :
 BN = svart
 BU = brun
 blå



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-HPKG/6M

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

