


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

kundespesifikke



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	16,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	860,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	mørk-på-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	< 15,00



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Rekkevidde justerbar	nei
----------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...80,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	961,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	78,00
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	52,90 x 20,00 x 34,60
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
Linsemateriale		PEI
Linsejustering		sidelinse

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 1, rustfritt stål:
-------------------	----------------------------------

Merknader

Merknader	
Merk	kundespesifikke
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Tilkobling

