



Sensor for diffus refleksjon

OGT-DBOA/90-250V

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OG0040

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	90,00...250,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Utgangsfunksjon		mørk-på-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	9,50
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	9,50
Minimum belastningstrøm	[mA]	10,00
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	200,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	50,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	900,00; (10 ms / 0,5 Hz)



Sensor for diffus refleksjon

OGT-DBOA/90-250V

Koblingsfrekvens AC	[Hz]	25,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	70,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei

Deteksjonsområde

Rekkevidde	[mm]	< 100,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
------------	------	--

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		messing forniklet
Linsemateriale		glass

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres		låsenummere:: 2
-------------------	--	-----------------


Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Tilkobling



Lederfarger :
 BN = brun
 BU = blå