


Fiberoptisk forsterker

OGF-HNKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OK5002

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...50,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	160,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]	< 0,08; (Gjennomstrålesensor)
Rekkevidde [mm]	< 15,00; (Sensor for diffus refleksjon)

Driftsforhold



Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65



Fiberoptisk forsterker

OGF-HNKG

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,18
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 88,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		messing forniklet
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
		Låsemuttere:
Merknader		
Merknader		light-on-modus tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med gjennomstråling
		tilsvarende NO-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Tilkobling		



BN = Lederfarger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart