


Sensor for diffus refleksjon

OGT-HNKG/US-100-DNS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Hus

gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...55,00 DC

Strømforbruk [mA] 10,00; ((24 V))

Beskyttelsesklasse II

Beskyttelse mot omvendt polaritet ja

Utganger

Elektrisk design NPN

Utgangsfunksjon light-on-modus

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC 2,50

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC 250,00

Koblingsfrekvens DC 160,00

Beskyttelse mot kortslutning ja

Type kortslutningsbeskyttelse pulsert

Overbelastningsbeskyttelse ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [mm] < 100,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00



Sensor for diffus refleksjon

OGT-HNKG/US-100-DNS

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	messing forniklet
Linsemateriale	glass

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

