



Fiberoptisk forsterker

OGF-DPKG/US-100-DPO

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OG5019 + E10277

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...50,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	mørk-på-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	160,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]	< 0,08; (Gjennomstrålesensor)
----------------	-------------------------------



Fiberoptisk forsterker

OGF-DPKG/US-100-DPO

Rekkevidde	[mm]	< 15,00; (Sensor for diffus refleksjon)	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00	
Beskyttelse		IP 65	
Tester/godkjenninger			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	klasse B	
Mekaniske data			
Hus		gjenget type	
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00	
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00	
Materialer		messing forniklet	
Displayer/driftselementer			
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul	
Tilbehør			
Varer som leveres	låsemuttere:: 2		
	Låsemuttere:		
Merknader			
Merknader	mørk-på-modus tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for gjennomgående fiberoptikk		
	tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon		
Antall i forpakning	1,00 stk.		
Elektrisk tilkobling			
Koblinger: 1 x M12			