


OGP303



Reflekterende sensor

OGP-HPKG/6M



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Spesiell egenskap	polarisasjonsfilter
Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor

Elektriske data

Driftsspennning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	15,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	150,00; (200 (...60 °C))
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Område referert til prismatisk reflektor	[m]	0,03...4,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Rekkevidde justerbar		nei
Maks. lysflekk diameter	[mm]	160,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde



Reflekterende sensor

OGP-HPKG/6M

Polariseringsfilter tilgjengelig	ja
----------------------------------	----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	500,00

Mekaniske data

Vekt [g]	257,50
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 68,60
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------


Merknader

Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå



Reflekterende sensor

OGP-HPKG/6M

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

