



Gjennomgående strålesensorsender


OGS-OOKG/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OGS200 + OGE200 eller OGS500 + OGE500

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfaenger_zusammen_ersetzt_werden



1 trykknapp

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 17,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	< 15,00
Rekkevidde justerbar		nei
Maks. lysfleck diameter	[mm]	2 000,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde



Gjennomgående strålesensorsender

OGS-OOKG/US-100

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 72,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		PBT
Linsemateriale		PMMA
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

