


OGTIFPKG/US



CE cUL US LISTED UK CA

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Driftsspennning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	25,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	855,00

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	150,00; (200 (...60 °C))
Koblingsfrekvens DC [Hz]	2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Rekkevidde	[mm]	2,00...600,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
Fabrikkinnstilling		light-on-modus
Innstillingsområde	[mm]	150,00...600,00
Rekkevidde justerbar		ja
Maks. lysflekk diameter	[mm]	66,00



Sensor for diffus refleksjon

OGTIFPKG/US

Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde
------------------------------------	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	61,10
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 72,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Linsemateriale		PMMA

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Lær funksjon		ja
Elektronisk lås		ja

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------

Merknader


Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling






Sensor for diffus refleksjon

OGTIFPKG/US

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf



x: avstand [mm]

y: overflødig forsterkningfaktor