



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys; grønt lys; blått lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Applikasjon	fargegjenkjenning; retro-reflekterende operasjon; diffus refleksjon operasjon
-------------	---

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...30,00 DC; (Maks. rest rippel: 5 Vss)
Strømforbruk [mA]	80,00
Beskyttelsesklasse	II
Type av lys	rødt lys; grønt lys; blått lys



Fargesensor

ODC-MNKG/US-100

Typ. levetid	[h]	100 000,00
Referansetemperatur for levetid	[°C]	25,00

Utganger

Elektrisk design		NPN
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1 000,00

Deteksjonsområde

Rekkevidde	[m]	0,25...1,00; (retro-reflekterende operasjon)
Rekkevidde	[mm]	< 60,00; (diffus refleksjon operasjon ± 9)
Maks. lysfleck diameter	[mm]	13,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		Rekkevidde

Responstid

Responstid	[s]	0,70
------------	-----	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...55,00
Beskyttelse		IP 67
Maks. immunitet mot ytre lys	[klx]	20,00

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniske data

Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	53,00 x 30,00 x 80,00
Materialer		diecast zinc
Linsemateriale		glass

Displayer/driftelementer


Display	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, gul

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling


Koblinger: 1 x M12; koding: A



Fargesensor

ODC-MNKG/US-100

Tilkobling



2	aktivering utløser AT
5	Eingang "External Teach"